

轨道式摇床 sr4136



摇床类别	往复式
托盘尺寸 (W×D mm)	414×360
工作台尺寸 (W×D×H mm)	454 × 360 × 181
轨道长度(mm)	可调长度20, 30, 40
每分钟往返速度	可调20 – 200
微数字控制	包括
数字速率显示	包括
倒计时器	包括
慢速启动	包括
开机后恢复关机前最后设置	包括
防滑托盘	包括
容纳锥形烧瓶数量	
2 litre	4
1 litre	4
500ml	12
250ml	12
150ml	24
125ml	24
50ml	42
防滑托盘（容纳锥形烧瓶） 的最大转速	约为140rpm
电源	220-240V,50-60Hz 单相（有其他电源类型备选）

选配件描述

- tu 可调节支架可配合多种烧瓶及容器，适用于so和sr小尺寸系列
- tt 带多种尺寸花夹的托盘，适用于so和sr小尺寸系列
- tu 可调节支架可配合多种烧瓶及容器，适用于so和sr大尺寸系列
- tt 带多种尺寸花夹的托盘，适用于so和sr大尺寸系列
- ts 标准托盘顶部尺寸可根据用户的特殊要求在长宽高三个方向上各增大100mm（欢迎用户建议新尺寸）
- t2.? 双层防滑支架（首层高度可订制）
- x50.? 固定50ml烧瓶的花夹，如：x50.5代表5个固定50ml烧瓶的花夹
- x100.? 固定100ml烧瓶的花夹，如：x100.5代表5个固定100ml烧瓶的花夹
- x250.? 固定250ml烧瓶的花夹，如：x250.5代表5个固定250ml烧瓶的花夹
- x500.? 固定500ml烧瓶的花夹，如：x500.5代表5个固定500ml烧瓶的花夹
- x1.? 固定1升烧瓶的花夹，如：x1.5代表5个固定1升烧瓶的花夹
- x2.? 固定2升烧瓶的花夹，如：x2.5代表5个固定2升烧瓶的花夹
- x??.? 固定特殊尺寸烧瓶的花夹，最大可接纳容积为6升的烧瓶



Quality
Endorsed
Company

ISO 9001:2015
Registered



此外所列之产品型号也可根据您的要求有所变化，敬请联络Axyos当地的代理商，以获取具体信息。
若无特别提示，此处所列产品技术参数会随产品改进而变化。25° C的技术指标为55% RH 240V 50Hz。

info@axyos.com
www.axyos.com